



名称

**延長ケーブル(AC)**


型式

**MAP-CCRAC/JAC\*\*\*\*/01**

1. 製品図



|   | 部品名    | 員数 | 材質  | 摘要       |
|---|--------|----|-----|----------|
| 1 | 給電コネクタ | 1  | PA  | SLP-02V  |
| 2 | 給電コネクタ | 1  | PA  | SLR-02VF |
| 3 | リード線   | 1  | PVC | 0.75sq 白 |
| 4 | リード線   | 1  | PVC | 0.75sq 黒 |
| 5 | シース    | 1  | PVC | 白 Φ6.6   |



2. 製品型番

MAP-CCRAC/JAC\*\*\*\*/01

長さ : 0500=500mm  
1000=1000mm

3. 適合製品品番

MAP-LEDCCRAC/\*/\*\*\*\*-\*\*K/A1/PRO

製品型式


バージョン

色温度 : 24=2400K  
27=2700K  
30=3000K  
35=3500K  
40=4000K

器具全長 : 0318=317.5mm  
0500=500mm  
0811=810.5mm  
0993=993mm  
1121=1121mm  
1249=1249mm  
1486=1486mm

配光 : W

●器具接続例



4. ご注意

- 必ず適合製品と組合わせてご使用ください。
- 製品接続時は入力電流値の合計が許容値(1系統につき合計5A)以内となるようにしてください。
- ご用意頂くAC100V線の許容電流値にご注意ください。
- コネクタを強く引張らないでください。感電や漏電など事故の原因となります。
- 結線は確実に差し込んでください。
- AC電源接続ケーブル/延長ケーブル(AC)は器具と接続後、コネクタを器具内へ格納し、ケーブルに付属のプレート部品で蓋をしてください(ケーブル付属の取付ネジで固定)。
- 安全に使用していただくために、別冊の取付説明書、取扱説明書を「ご使用前に必ずご確認ください。」